



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produkt eller type komponent	Kontakt
Kortnavn utstyr	Mureva socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + N + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Panelmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[in] merkestrøm	16 A
[ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	6 t
Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Sleeves: messing
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelverrsnitt	1...2,5 mm ²
Vekt	0,208 kg
Basisdimensjon	90 x 100 mm
Høyde	100 mm
Bredde	90 mm
Dybde	106 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Spennings farge	Rød

Miljø

Standarder	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP-grad	IP44 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,8 cm
Pakke 1 Bredde	10 cm
Pakke 1 Vekt	9 cm
Package 1 Weight	182 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	17 cm
Pakke 2 Bredde	26,4 cm
Pakke 2 Lengde	26,8 cm
Pakke 2 Vekt	1,98 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	4,448 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------