



Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Kontakt
Kortnavn utstyr	PratiKa socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	2P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Panelmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[in] merkestrøm	32 A
[ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	9 t
Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Sleeves: messing
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelverrsnitt	2,5...6 mm ²
Vekt	0,24 kg
Basisdimensjon	90 x 100 mm
Høyde	100 mm
Bredde	95 mm
Dybde	118 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Spennings farge	Rød

Miljø

Standarder	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP-grad	IP67 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,0 cm
Pakke 1 Bredde	9,0 cm
Pakke 1 Vekt	7,0 cm
Package 1 Weight	332,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------