



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Kabellengde	2,00 m
Antall kabler	1
Inkludert utstyr	Brukermanual

Fysisk

Farge	Hvit
Høyde	6,17 cm
Bredde	27,15 cm
Dybde	11,03 cm
Vekt	0,69 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted

Inngang

Effektforbruk	2300 W
Nettverksfrekvens	50 Hz
Maks strømstyrke inn	10 A
Brytekapasitet, A	10 A

Utgang

Antall uttak	6
Uttak standardavvik	Schuko CEE 7

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE
Equipment protection policy	Lifetime : 50000 euros

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...50000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Responstid	1 ns common mode
Common mode rejection	40 dB
Peak strøm	48 kAcommon mode
Surge energy rate	1836 J

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,5 cm
Pakke 1 Bredde	31 cm
Pakke 1 Vekt	16,5 cm
Package 1 Weight	0,83 kg
SCC14	10731304313714

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	Limited Lifetime (European Union countries only)
---------	--