



Teknisk informasjon

Serie	Resi9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	1L + N
Length in 18 mm modules	12

Komplementær

Antall moduler	6 N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N 1 x 2P
Senteravstand fane	18 mm
Type konnektor	Fork
Avstanden mellom måte	36 mm
Merking	L1 L2
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
[Ie] nominell driftsstrøm	63 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	230 V AC Ph/N
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
Montasjeplassering	Bunn på biconnect
9 mm polbredde	24
Bredde	220 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti 9 Acti9 K60 Resi9 Resi9 MCB Resi9 Resi9 RCBO Resi9 Resi9 RCCB Resi9 Resi9 SWITCH

Miljø

Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	CE
Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,8 cm
Pakke 1 Bredde	1,2 cm
Pakke 1 Vekt	21,7 cm
Package 1 Weight	78 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	5,8 cm
Pakke 2 Bredde	8,5 cm
Pakke 2 Lengde	25 cm
Pakke 2 Vekt	0,392 kg
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	15 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	3,538 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------