



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Replacement battery cartridge
Antall kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri
Tilgjengelig utstyr	All required connectors Battery recycling guide Reusable packaging Installation guide

Batteri og levetid

Number of battery free slots	0
Number of battery filled slots	0
Montering av enhet	Stand alone battery stack
Batterispenningen	12 V
Number of battery replacement quantity	1

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	3,6 cm
Bredde	30,2 cm
Dybde	10,2 cm
Vekt	2,6 kg
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Utgang

Kapasitet på batteri	9 Ah
----------------------	------

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Driftshøyde	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Storage Relative Humidity	0...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,1 cm
Pakke 1 Bredde	39,4 cm
Pakke 1 Vekt	21,1 cm
Package 1 Weight	2,994 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------