



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Replacement battery cartridge
Batteritype	Bly-syre batteri
Tilgjengelig utstyr	All required connectors Battery recycling guide Reusable packaging Installation guide

Batteri og levetid

Number of battery blocks per string	2
Number of battery free slots	0
Number of battery filled slots	0
Montering av enhet	Enclosed battery cabinet
Batterispenningen	24 V
Number of battery replacement quantity	1

Fysisk

Farge	Kull/grø
Høyde	19,7 cm
Bredde	14,9 cm
Dybde	6,4 cm
Vekt	5,33 kg
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Utgang

Kapasitet på batteri	9,0 Ah
----------------------	--------

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Driftshøyde	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	0...40 °C
Storage altitude	0,00...3048,00 m
Storage Relative Humidity	0...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	30,5 cm
Pakke 1 Bredde	10,2 cm
Pakke 1 Vekt	22,9 cm
Package 1 Weight	5,91 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	VN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------