



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Replacement battery cartridge
Antall kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri
Tilgjengelig utstyr	All required connectors Battery recycling guide Reusable packaging Installation guide

Batteri og levetid

Number of battery free slots	0
Number of battery filled slots	0
Batterispenningen	12 V
Number of battery replacement quantity	1

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	6,6 cm
Bredde	6,7 cm
Dybde	13,4 cm
Vekt	1,4 kg
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Utgang

Kapasitet på batteri	3 Ah
----------------------	------

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Driftshøyde	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Storage Relative Humidity	0...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,4 cm
Pakke 1 Bredde	14,6 cm
Pakke 1 Vekt	18,7 cm
Package 1 Weight	1,666 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	VN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------