

RGZE1S48M

Relesokkel for RXG pluggreleer med 2 C/O
kontakter og separate terminaler for effekt og
forsyning



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Produkt eller type komponent	Kontakt
Kompatibilitet	Plug-in relay RXG med 2 C/O kontakt
Kontakttype og sammensetning	2 C/O
[Ui] isolasjonsspenning	250 V

Komplementær

[Uimp] Nominell impulsspenning	6 KV mellom spole og kontakt with reinforced insulation 4 KV mellom poler with grunnleggende isolasjon 4 kV between terminals and DIN-skinne with grunnleggende isolasjon
[Ue] merkespenning	250 V i samsvar med IEC 300 V i samsvar med UL
Dielektrisk styrke	5 KV mellom spole og kontakt with reinforced insulation 3 KV mellom poler with grunnleggende isolasjon 3 kV between terminals and DIN-skinne with grunnleggende isolasjon
Contact terminal arrangement	Adskilte
Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) Fleksibel med endehylse Skrulklemmer, 2 x 0.34...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) Fleksibel med endehylse Skrulklemmer, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Solid uten endehylse Skrulklemmer, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) Solid uten endehylse
Skruetype	M3
Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Miljø

Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 61984 UL 508
Produktsertifikater	EAC[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]DNV-GL
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	10...85 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,8 cm
Pakke 1 Bredde	7,4 cm
Pakke 1 Vekt	7,6 cm

Package 1 Weight	41 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,7 cm
Pakke 2 Bredde	8,4 cm
Pakke 2 Lengde	16,6 cm
Pakke 2 Vekt	499 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	180
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	8,648 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Wiring Diagram

