



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Kortnavn utstyr	RPZ
Produkt eller type komponent	Kontakt
Kompatibilitet	Plug-in relay RPM med 3 C/O kontakt
Kontakttype og sammensetning	3 C/O
[I _{th}] fri luft termisk strøm	16 A
[U _e] merkespenning	< 250 V

Komplementær

Shape of pin	Flat
Contact terminal arrangement	Mixed
Tiltrekningsmoment	< 1 N.m for M3,5
Festemethode	Med skrutilkobling (panel) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
[U _{imp}] nominell impulsspenning	4 kV
Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3
Salg per udelelig kvantitet	10
Bredde	40 mm
Vekt	0,072 kg

Miljø

Tilkoblingsklemmer	- skrutilkobling, Fleksibel kabel med endehylse 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 - skrutilkobling, Solid kabel uten endehylse 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16 - skrutilkobling, Fleksibel kabel med endehylse 2 x 0.5...2 x 2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 - skrutilkobling, Solid kabel uten endehylse 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Dielektrisk styrke	2500 V
Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	CSA[RETURN]UL
Merking	CE
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	4,0 cm
Pakke 1 Vekt	8,5 cm
Package 1 Weight	77,0 g

Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	6,3 cm
Pakke 2 Bredde	12 cm
Pakke 2 Lengde	20,2 cm
Pakke 2 Vekt	770 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	150
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	12,45 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TW
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.