



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Kortnavn utstyr	RUZ
Produkt eller type komponent	Kontakt
Kompatibilitet	Plug-in relay RUM med 2 C/O kontakt Plug-in relay RE48 med 2 C/O kontakt Plug-in relay RE48 med 1 C/O + 1 C/O kontakt
Kontakttype og sammensetning	2 C/O
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A
[Ue] merkespenning	< 250 V

Komplementær

Shape of pin	Sylinderisk
Contact terminal arrangement	Mixed
Tilkoblingsklemmer	Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) Fleksibel med endehylse Connector, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) Fleksibel med endehylse Connector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) Solid uten endehylse Connector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Solid uten endehylse
Tiltrekningsmoment	< 1 N.m for M3,5
Festemetode	Med skrutilkobling (panel) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Overspenningskategori	III
Forurensninggrad	3
Salg per udelelig kvantitet	10
Bredde	38 mm
Vekt	0,054 kg

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	UL[RETURN]CSA
Merking	CE
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,84 cm
Pakke 1 Bredde	0,86 cm
Pakke 1 Vekt	1,46 cm
Package 1 Weight	0,005 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,4 cm
Pakke 2 Bredde	8,6 cm

Pakke 2 Lengde	14,6 cm
Pakke 2 Vekt	629,0 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	200
Pakke 3 Høyde	28,5 cm
Pakke 3 Bredde	29,9 cm
Pakke 3 Lengde	39,8 cm
Pakke 3 Vekt	12,58 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode


Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp


Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RUZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)



(1) 2 bus jumpers (polarity A2)

(2) 2 bus jumpers (polarity A1)