



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Kortnavn utstyr	RXZ
Produkt eller type komponent	Kontakt
Kompatibilitet	Plug-in relay RXM med 2 C/O kontakt Plug-in relay RXM med 4 C/O kontakt
Kontakttype og sammensetning	4 C/O
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A

Komplementær

Shape of pin	Flat
[Ue] merkespenning	< 250 V
Contact terminal arrangement	Mixed
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 0.25...1 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) Fleksibel med endehylse Skrutilkobling, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) Fleksibel med endehylse Skrutilkobling, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Solid uten endehylse Skrutilkobling, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Solid uten endehylse
Tiltrekningsmoment	< 1 N.m for M3
Festemetode	Med skrutilkobling (panel) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Overspenningskategori	III
Forurensninggrad	3
Salg per udelelig kvantitet	10
Bredde	30 mm
Vekt	0,048 kg

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Dielektrisk styrke	2500 V
Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	UL[RETURN]CSA[RETURN]Lloyd's
Merking	CE
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,896 cm
Pakke 1 Bredde	3,005 cm
Pakke 1 Vekt	8,218 cm
Package 1 Weight	52,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1

Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	7,4 cm
Pakke 2 Bredde	8,8 cm
Pakke 2 Lengde	15,0 cm
Pakke 2 Vekt	0,621 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	200
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	11,851 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Wiring Diagram

