



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Kortnavn utstyr	RXZ
Produkt eller type komponent	Kontakt
Kompatibilitet	Plug-in relay RXM med 4 C/O kontakt Plug-in relay REXL med 4 C/O kontakt
Kontakttype og sammensetning	4 C/O
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A

Komplementær

Shape of pin	Flat
[Ue] merkespenning	< 250 V
Contact terminal arrangement	Adskilte
Tilkoblingsklemmer	Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) Fleksibel med endehylse Connector, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) Fleksibel med endehylse Connector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) Solid uten endehylse Connector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Solid uten endehylse
Tiltrekningsmoment	< 1 N.m for M3
Festemetode	Med skrutilkobling (panel) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Overspenningskategori	III
Forurensninggrad	3
Salg per udelelig kvantitet	10
Bredde	27 mm
Vekt	0,07 kg

Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Dielektrisk styrke	2500 V
Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	CSA[RETURN]Lloyd's[RETURN]UL
Merking	CE
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,679 cm
Pakke 1 Bredde	2,893 cm
Pakke 1 Vekt	8,219 cm
Package 1 Weight	62,2 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10

Pakke 2 Høyde	6,6 cm
Pakke 2 Bredde	11,4 cm
Pakke 2 Lengde	13,7 cm
Pakke 2 Vekt	664,5 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	200
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	13,2 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes $\varnothing 3.5$ mm x 6.5 mm / $\varnothing 0.13$ in. x 0.25 in.
- (5) 2 bus jumpers

Wiring Diagram

