



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Produkt eller type komponent	Bypass kit
Main Output Voltage	230 V
Type utgangskontakt	Hard wire 3-wire (H N + E) 3
Antall rack-enhet	4U
Antall kabler	1
Tilgjengelig utstyr	Installation guide Rack mounting brackets Brukermanual

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	17,8 cm
Bredde	43,2 cm
Dybde	67,3 cm
Vekt	21,82 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted

Inngang

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (H N + E) 1 hard wire 4-wire (3P + E)
Maksimal linjestrøm	100 A
Inngangsstrøms grenser	100 A
Load capacity	20000 VA
18 mm avstand	0...1

Utgang

Max current draw	100 A
Type vern	Strømbryter
Effektivitet	99 %

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CSA[RETURN]GOST
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	-20...45 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...15000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	30,5 cm
Pakke 1 Bredde	61 cm
Pakke 1 Vekt	99,1 cm
Package 1 Weight	31,753 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	129,5 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	266,08 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years (parts only)
---------	----------------------