



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



Teknisk informasjon

Main Input Voltage	100 V 120 V 230 V
Produkt eller type komponent	Bypass kit
Main Output Voltage	100 V 120 V 230 V
Other Output Voltage	110 V
Type utgangskontakt	Hard wire 3-wire (H N + E) 1
Antall rack-enhet	2U
Tilgjengelig utstyr	Installation guide Rack mounting brackets Brukermanual

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	8,9 cm
Bredde	43,2 cm
Dybde	63,5 cm
Vekt	12 kg
Montering	Vegg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted

Inngang

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (H N + E)
Maksimal linjestrøm	30 A
Inngangsstrøms grenser	30 A
18 mm avstand	0...1

Utgang

Max current draw	30 A
Type vern	Strømbryter
Effektivitet	99 %

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CSA[RETURN]GOST[RETURN]VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...15000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	20,3 cm
Pakke 1 Bredde	61 cm
Pakke 1 Vekt	99,1 cm
Package 1 Weight	21,954 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	132 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	272,16 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years (parts only)
---------	----------------------