



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock



Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Produkt eller type komponent	Bypass kit
Main Output Voltage	230 V
Type utgangskontakt	Hard wire 3-wire (H N + E) 1
Antall rack-enhet	2U
Tilgjengelig utstyr	Brukermanual Rack mounting brackets

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	8,9 cm
Bredde	43,2 cm
Dybde	7,6 cm
Vekt	2,27 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted

Inngang

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Tillatt spenning	220...240 V
Maksimal linjestrøm	16 A
Inngangsstrøms grenser	16 A
Load capacity	3000 VA
18 mm avstand	0...1

Utgang

Max current draw	16 A
Antall strømuttak	1 IEC Jumpers
Type vern	Strømbryter
Kabellengde	1,00 m
Effektivitet	99 %

Overenstemmelse

Produktsertifikater	VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...15000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,1 cm
Pakke 1 Bredde	46,3 cm
Pakke 1 Vekt	29,5 cm
Package 1 Weight	3,45 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	64
Pakke 2 Høyde	135 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	225,28 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------