



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock



Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Produkt eller type komponent	Bypass kit
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Antall rack-enhet	2U
Antall kabler	1
Tilgjengelig utstyr	Hardwire panel Installation guide Rack mounting brackets Brukermanual Wall mounting brackets

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	8,9 cm
Bredde	43,2 cm
Dybde	66 cm
Vekt	11,36 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted

Inngang

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
Maksimal linjestrøm	32 A
Inngangsstrøms grenser	32 A
Load capacity	7680 VA
18 mm avstand	0...1

Utgang

Max current draw	32 A
Antall strømuttak	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Type vern	Strømbryter
Effektivitet	99 %

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CSA[RETURN]GOST
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...15000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	20,3 cm
Pakke 1 Bredde	61 cm
Pakke 1 Vekt	99,1 cm
Package 1 Weight	23,18 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	130,8 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	277,596 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years (parts only)
---------	----------------------