

# SMT1500RMI1U

APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA,  
Rackmount 1U, 230V, 4x IEC C13-uttak,  
SmartSlot, AVR, LCD



## Oversikt

|              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentasjon | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
| Leveringstid | Usually in Stock                                                                                                                                                                  |

## Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage           | 230 V                                                                                                                                                        |
| Main Output Voltage          | 230 V                                                                                                                                                        |
| Other Output Voltage         | 220 V<br>240 V                                                                                                                                               |
| Merkeeffekt i W              | 1000 W                                                                                                                                                       |
| Merkeeffekt VA               | 1500 VA                                                                                                                                                      |
| Produkt eller type komponent | Uninterruptible power supply (UPS)                                                                                                                           |
| Input Connection Type        | IEC 320 C14                                                                                                                                                  |
| Output connection type       | 4 IEC 320 C13<br>2 IEC Jumpers                                                                                                                               |
| Antall rack-enhet            | 1U                                                                                                                                                           |
| Kabellengde                  | 2,44 m                                                                                                                                                       |
| Batteritype                  | Bly-syre batteri                                                                                                                                             |
| Inkludert utstyr             | CD with software<br>Documentation CD<br>Installation guide<br>Rack mounting support rails<br>Smart UPS signalling RS-232 cable<br>USB kabel<br>Warranty card |

## Batteri og levetid

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Extended runtime                       | 0          |
| Number of battery filled slots         | 0          |
| Number of battery free slots           | 0          |
| Batteriopladingstid                    | 4 t        |
| Number of battery replacement quantity | 1          |
| Batterilevetid                         | 3...5 år   |
| Batteri ladekraft                      | 73 W rated |

## Generelt

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Number of power module filled slots | 0  |
| Number of power module free slots   | 0  |
| Overflødig                          | No |

## Fysisk

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Farge               | Sort         |
| Høyde               | 4,4 cm       |
| Bredde              | 43,2 cm      |
| Dybde               | 66,5 cm      |
| Vekt                | 24,09 kg     |
| Montasjeplassering  | Front        |
| Mounting preference | Lower        |
| Monteringsmetode    | Rack-mounted |
| Two post mountable  | 0            |
| USB kompatibel      | No           |

## Inngang

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Toleranse forsyningsspenning | 174...286 V |
| Nettverksfrekvens            | 50/60 Hz    |

## Utgang

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Harmonisk forvrengning           | Mindre enn 5 %   |
| Maximum configurable power in VA | 1500 VA          |
| Maximum configurable power in W  | 1000 W           |
| UPS type                         | Line interactive |
| Wave type                        | Sine wave        |

## Overenstemmelse

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater | CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]VDE                                                |
| Standarder          | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Miljømessig

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Akkustikknivå                    | 46 dBA            |
| Varmeavgivelse                   | 116 Btu/t         |
| Driftshøyde                      | 0...10000 ft      |
| Omgivelsestemperatur drift       | 0...40 °C         |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -15...45 °C       |
| Storage altitude                 | 0,00...15240,00 m |
| Relativ fuktighet                | 0...95 %          |
| Storage Relative Humidity        | 0...95 %          |

## Kommunikasjon og ledelse

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kontrollpanel  | Multifunction LCD status and control console                                |
| Ledige plasser | 1                                                                           |
| Alarm          | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |

## Overspenningsbeskyttelse og filtrering

|                   |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surge energy rate | 540 J                                                                                                            |
| Noise suppression | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 20 cm    |
| Pakke 1 Bredde           | 57,5 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 79,4 cm  |
| Package 1 Weight         | 29,09 kg |
| Enhetstype pakke 2       | PAL      |
| Antall enheter i pakke 2 | 5        |
| Pakke 2 Høyde            | 50 cm    |
| Pakke 2 Bredde           | 100 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 120 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 160 kg   |

## Bærekraftig

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus          | Green Premium miljømerket produkt                                                                                              |
| REACH-regelverk                 |  <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| EU RoHS-direktiv                | Samsvar med unntak                                                                                                             |
| Kvikksølvfri                    | Ja                                                                                                                             |
| Informasjon om RoHS-unntak      |  <a href="#">Ja</a>                           |
| Miljøinformasjon                |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus           |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| WEEE                            | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.     |
| Optimalisert energieffektivitet | Energieffektivt produkt                                                                                                        |
| Take-back                       | Take-back program available                                                                                                    |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PH |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Garanti | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|