



Oversikt

Presentasjon	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Andre inngangsspenninger	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Merkeeffekt i W	1400 W
Merkeeffekt VA	2000 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Antall kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	Documentation CD Brukermanual USB kabel

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	4 t
Batterispenningen	48 V
Kapasitet på batteri	7 Ah
Batteri ladekraft	75 W rated
Batterilevetid	3...5 år
Extended runtime	0

Generelt

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No
UPS størrelse	WS

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	24 cm
Bredde	18 cm
Dybde	45,5 cm
Vekt	23,5 kg
Montering	Floor-standing
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

Nettverksfrekvens	45...65 Hz +/- 1 Hz automatisk gjenkjenning
Toleranse forsyningsspenning	165...295 V

Utgang

Maximum configurable power in W	1400 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Crest faktor	3:1
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
Grafvisning	1
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Overføringstid	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE[RETURN]UKCA
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-10...40 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0...15000 m
Akkustikknivå	45 dBA
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og ledelse

Ledige plasser	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	125 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	32,000 cm
Pakke 1 Bredde	41,000 cm
Pakke 1 Vekt	60,000 cm
Package 1 Weight	27,220 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	45,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	120,880 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------