



Oversikt

Leveringstid

Usually Ships within 2 Weeks



Teknisk informasjon

Main Input Voltage	48 V DC
Produkt eller type komponent	Batteri
Antall rack-enhet	2U
Batteritype	Bly-syre batteri
Tilgjengelig utstyr	Installation guide Rack mounting brackets

Batteri og levetid

Montering av enhet	Enclosed battery cartridge
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Number of battery replacement quantity	2
Batterispenningen	48 V

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	8,9 cm
Bredde	43,2 cm
Dybde	49 cm
Vekt	28,64 kg
Monteringsmetode	Rack-mounted

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24,6 cm
Pakke 1 Bredde	58,9 cm
Pakke 1 Vekt	62 cm
Package 1 Weight	35,5 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	115 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm

Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	283,408 kg
SCC14	731304268611

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------