



Teknisk informasjon

Produktspekter	Zelio Logic
Produkt eller type komponent	Ethernet communication module

Komplementær

Produktkompatibilitet	All modules with 24 V supply SR3 B...BD
Kommunikasjonsport protokoll	ETHERNET
Støtte for kommunikasjonsport	10/100BASE-T
Elektrisk tilkobling	1 connector RJ45
Programeringsspråk	FBD
Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) halvfast Skrulklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) Solid Skrulklemmer, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm ² (AWG 23...AWG 16) Solid Skrulklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) Fleksibel med endehylse Skrulklemmer, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm ² (AWG 24...AWG 18) Fleksibel med endehylse
Tiltrekningsmoment	0,5 N.m
Lokal varsling	Kommunikasjon (LK/ACT 10/100): 1 LED Status (STS): 1 LED
Vekt	0,11 kg

Miljø

Produktsertifikater	CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]GOST[RETURN]JUL
Standarder	IEC 61000-4-4 nivå 3 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2 level 3 IEC 61000-4-3 IEC 60068-2-6 Fc IEC 60068-2-27 Ea
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (tilkoplingsblokk) IP40 i samsvar med IEC 60529 (front panel)
Miljødata	EMC direktiv i samsvar med IEC 61000-6-2 EMC direktiv i samsvar med IEC 61000-6-3 EMC direktiv i samsvar med IEC 61000-6-4 EMC direktiv i samsvar med IEC 61131-2 zone B Lavspenningsdirektiv i samsvar med IEC 61131-2
Disturbance radiated/conducted	Klasse B i samsvar med EN 55022-11 gruppe 1
Forurensningsgrad	2 i samsvar med IEC 61131-2
Omgivelsestemperatur for drift	-20...40 °C i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2 -20...55 °C i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Driftshøyde	2000 m
Maximum altitude transport	3048 m
Relativ fuktighet	95 % uten kondensering eller dryppvann

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 cm
Pakke 1 Bredde	6,5 cm
Pakke 1 Vekt	11,0 cm
Package 1 Weight	109,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	48
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,78 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon


Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Communication Modules

Rail Mounting



Screw Mounting (Retractable Lugs)

