

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Basic analog output kit
Sammensetning	STBXTS1100, 6-terminal screw type connector STBXBA1000 base STBAVO1255 module STBXTS2100, 6-terminal spring clamp connector
Analog utgangstype	Voltage: 0...10 V
Analog utgangsnummer	2
Oppløsning analog utgang	10 bits

Komplementær

Støm analog utgang	0,005 A
Response tid	3 ms
Cold swapping	Ja
Hot swapping	Nei for grunnleggende NIM'er
Fallback	Posisjon 0
Dataformat	IEC 61131-2 EN 61131-2
Oppdateringstid	25 ms
Type vern	Kortslutningsvern
Integral linearity	+/- 0.1 %FS
Differential liniaritet	Monotonic
Feiltoleranse	+/- 0.5 % av full skala på 25 °C
Temperature drift	+/-0.01 %/°C
Isolasjon mellom kanaler og logisk bus	1500 V for 1 minute
Isolasjon mellom kanaler og aktuator buss	30 V
Addressing requirement	2 ord utgang
Produktkompatibilitet	Mounting base STBXBA1000 Power distribution module STBPDT3100/3105
[Us] merkespenning	24 V DC
Forsyning	Power distribution module
Strømforbruk	45 mA på 5 V DC for logikk buss
Merking	CE
Overspenningskategori	II
Status LED	1 LED (grønn) modulstatus (RDY)
Dybde	70 mm
Høyde	13,9 mm
Bredde	128,3 mm
Vekt	0,116 kg

Miljø

Produktsertifikater	FM Class 1 Division 2[RETURN]UL[RETURN]CSA
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Driftshøyde	<= 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 61131-2 class 1
Omgivelsestemperatur for drift	0...60 °C (without)

Omgivende lufttemperatur for drift	32...140 °F without
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...85 °C without
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...185 °F without
Relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Vibrasjonsmotstand	3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetriskDIN skinne 5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne +/-0.35 mm på 10...58 Hz
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,5 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	13,0 cm
Package 1 Weight	136,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,234 kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	448
Pakke 3 Høyde	60,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	448,0 cm
Pakke 3 Vekt	60,928 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------