

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Produktspekter | Modicon STB distributed I/O solution |
| Produkt eller type komponent | EOS internal bus extension kit |

Komplementær

| | |
|-----------------------|---|
| Sammensetning | STBXBE1100 modul STBXBA2400 størrelse 2 base STBXTS2120, 2-terminal spring clamp connector STBXTS1120, 2-terminal screw type connector |
| Montasjeplassering | End of segment (except for the last segment) |
| Produktkompatibilitet | Standard STB modules |
| Elektrisk tilkobling | Firewire for interface |
| Merking | CE |
| Overspenningskategori | II |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Immunitet mot elektromagnetiske forstyrrelser i samsvar med IEC 61131-2 |
| Produktsertifikater | FM Class 1 Division 2[RETURN]CSA[RETURN]UL |
| Forurensninggrad | 2 i samsvar med IEC 60664-1 |
| Driftshøyde | <= 2000 m |
| IP-grad | IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |
| Relativ fuktighet | 95 % på 60 °C uten kondens |
| Vibrasjonsmotstand | +/-0.35 mm på 10...58 Hz 3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetriskDIN skinne 5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne |
| Støtmotstand | 30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27 |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 2,500 cm |
| Pakke 1 Bredd | 8,000 cm |
| Pakke 1 Vekt | 13,200 cm |
| Package 1 Weight | 115,000 g |
| Enhetstype pakke 2 | S02 |
| Antall enheter i pakke 2 | 42 |
| Pakke 2 Høyde | 15,000 cm |
| Pakke 2 Bredd | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt | 5,151 kg |

Bærekraftig

| | |
|---------------------------------|--|
| Emballasje uten plast | Nei |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei |
| EUs RoHS-direktiv | Proaktivt samsvar (Produkt utenfor EUs RoHS-regelverk) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om unntak fra RoHS | Ja |
| Kinesisk RoHS-direktiv | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Sirkularitetsprofil | Informasjon Om Levetidsslutt |
| Tilbaketakning | No |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|