



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	BOS internal bus extension kit

Komplementær

Sammensetning	STBXBE1300 BOS modul STBXTS2120, 2-terminal spring clamp connector STBXBA2300 størrelse 2 base STBXTS1120, 2-terminal screw type connector
Montasjeplassering	Beginning of extension segment
Produktkompatibilitet	Standard STB modules
[Us] merkespenning	24 V
Type spenningsforsyning	DC
Spenningsgrenser	19,2...30 V
Inngangsstrøm	400 mA
Utgangsspenning	5.25 V +/- 0.21 % logikk buss
Type utgangsspenning	DC
Strømforsyningens utgangsstrøm	1,2 A
Elektrisk tilkobling	2 pins for removable connector for strømforsyning Firewire for interface
Merking	CE
Overspenningskategori	II

Miljø

Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitet mot elektromagnetiske forstyrrelser i samsvar med IEC 61131-2
Produktsertifikater	FM Class 1 Division 2[RETURN]UL[RETURN]CSA
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Driftshøyde	<= 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 61131-2 class 1
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Vibrasjonsmotstand	3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetrisk DIN skinne 5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne +/-0.35 mm på 10...58 Hz
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,500 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	13,000 cm
Package 1 Weight	125,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	42
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,670 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions

