



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Batteri
Antall rack-enhet	3U
Batteritype	Bly-syre batteri
Tilgjengelig utstyr	Installation guide Brukermanual

Batteri og levetid

Number of battery blocks per string	16
Number of battery free slots	0
Number of battery filled slots	4
Montering av enhet	Stand alone battery stack
Batterispenningen	192 V
Tilleggsinformasjon	Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
Number of battery replacement quantity	2

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	13 cm
Bredde	43,2 cm
Dybde	66 cm
Vekt	90,91 kg
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
USB kompatibel	No

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Driftshøyde	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Storage Relative Humidity	0...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	41,3 cm
Pakke 1 Bredde	60 cm
Pakke 1 Vekt	100 cm
Package 1 Weight	101,36 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace, optional on-site warranties available, optional extended warranties available
---------	--