



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Batteri
Antall rack-enhet	2U
Antall kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	Installation guide Brukermanual

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	2
Number of battery free slots	0
Number of battery replacement quantity	2
Tilleggsinformasjon	Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	8,5 cm
Bredde	43,2 cm
Dybde	48,3 cm
Vekt	29,56 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Utgang

Harmonisk forvrengning	Mindre enn 3 %
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Hz sync to mains
Crest faktor	3:1
Wave type	Sine wave
Forbikoblingstype	Built-in static bypass

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	28,6 cm
Pakke 1 Bredde	63 cm
Pakke 1 Vekt	59,4 cm
Package 1 Weight	32,28 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	135 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	420 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace, optional on-site warranties available, optional extended warranties available
---------	--