



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Merkeeffekt i W	390 W
Merkeeffekt VA	650 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Output connection type	3 Schuko CEE 7
Kabellengde	1,16 m
Batteritype	Bly-syre batteri

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	8 t
Batteri ladekraft	10 W rated
Extended runtime	0

Generelt

Inkludert utstyr	Brukermanual
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Høyde	20 cm
Bredde	11,5 cm
Dybde	25,7 cm
Vekt	6,2 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

Nettverksfrekvens	45...65 Hz
Toleranse forsyningsspenning	140...300 V
Maks strømstyrke inn	3 A
Brytekapasitet, A	7 A

Utgang

Maximum configurable power in W	390 W
Utgangsfrekvens	47...63 Hz sync to mains
UPS type	Line interactive
Wave type	Stepped approximation to a sinewave
Maximum configurable power in VA	650 VA
Overføringstid	6 ms typical : 10 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE[RETURN]GOST[RETURN]NEMKO
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...9144,00 m
Akkustikknivå	45 dBA

Kommunikasjon og ledelse

Kontrollpanel	LED Status display with on line : on battery
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	273 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	27 cm
Pakke 1 Bredde	19,8 cm
Pakke 1 Vekt	34 cm
Package 1 Weight	6,5 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	50 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	47 kg
SCC14	60731304308043

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------