



Teknisk informasjon

Produktspekter	TransferPacT
Produkt eller type komponent	Automatic transfer switch
Applikasjon	Endre forsyningskilde
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Tilkobling i bunn	Screwed
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Screwed
Kontaktposisjonsindikering	Ja
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	15 KA lastbryter alene 400V AC på 50 Hz 75 kA med effektbryter oppstrøms 400V AC på 50 Hz
Egnethet for isolasjon	Ja

Komplementær

Overføring bryter klasse	PC
Antall kontaktposisjon	3
Type signalkontakter	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Utilization category	AC-33B
[Ue] merkespenning	400V AC 50/60 Hz
Kontrolltype	4 push-buttons
I drift	Automatic Manuell
Skjermtype	LCD skjerm
Montering	Plate DIN skinne
Beskrivelse av låsemuligheter	Hengelås i OFF stillig
Rated duty	Ubrutt
[Ui] isolasjonsspenning	Switch: 800 V Controller: 500 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	Switch: 6 kV Controller: 6 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	50 A
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forigking
Mekanisk levetid	8000 sykluser
Senteravstand fane	18 mm
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	5 kA under 0.1 s
Høyde	145 mm
Bredde	306 mm
Dybde	94 mm
Vekt	3,4 kg
[Ith] fri luft termisk strøm	50 A på 60 °C

Miljø

Standarder	IEC 60947-6-1
Produktsertifikater	CE[RETURN]CB[RETURN]CCC
IP-grad	Forside: IP40 auto mode Inne i kabinettet: IP20 manual mode
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...85 °C
Forurensninggrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,6 cm
Pakke 1 Bredde	21,1 cm
Pakke 1 Vekt	36,7 cm
Package 1 Weight	3,35 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------