



## Teknisk informasjon

|                                                 |                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                                  | TransferPacT                                                                                  |
| Produkt eller type komponent                    | Automatic transfer switch                                                                     |
| Applikasjon                                     | Endre forsyningskilde                                                                         |
| Antall poler                                    | 4P                                                                                            |
| Type nettverk                                   | AC                                                                                            |
| Nettverksfrekvens                               | 50/60 Hz                                                                                      |
| Tilkobling i bunn                               | Screwed                                                                                       |
| Monteringsmetode                                | Fast                                                                                          |
| Tilkobling oppe                                 | Screwed                                                                                       |
| Kontaktposisjonsindikering                      | Ja                                                                                            |
| [Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning | 154 KA med effektbryter oppstrøms 400V AC på 50 Hz<br>20 kA lastbryter alene 400V AC på 50 Hz |
| Egnethet for isolasjon                          | Ja                                                                                            |

## Komplementær

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Overføring bryter klasse                 | PC                                 |
| Antall kontaktposisjon                   | 3                                  |
| Type signalkontakter                     | 1 NO + 2 NC<br>1 NC + 2 NO<br>2 NO |
| Utilization category                     | AC-33B                             |
| [Ue] merkespenning                       | 400V AC 50/60 Hz                   |
| Kontrolltype                             | 4 push-buttons                     |
| I drift                                  | Automatic<br>Manuell               |
| Skjermtype                               | LCD skjerm                         |
| Montering                                | Plate<br>DIN skinne                |
| Beskrivelse av låsemuligheter            | Hengelås i OFF stillig             |
| Rated duty                               | Ubrutt                             |
| [Ui] isolasjonsspenning                  | Switch: 800 V<br>Controller: 500 V |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning          | Switch: 8 kV<br>Controller: 6 kV   |
| [Ie] nominell driftsstrøm                | 100 A                              |
| Mekanisk forrigling                      | Med mekanisk forigking             |
| Mekanisk levetid                         | 10000 sykluser                     |
| Senteravstand fane                       | 30 mm                              |
| [Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm | 10 kA under 0.1 s                  |
| Høyde                                    | 164 mm                             |
| Bredde                                   | 351 mm                             |
| Dybde                                    | 95 mm                              |
| Vekt                                     | 5,6 kg                             |
| [Ith] fri luft termisk strøm             | 100 A på 60 °C                     |

## Miljø

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | IEC 60947-6-1                                                  |
| Produktsertifikater              | CE[RETURN]CB[RETURN]CCC                                        |
| IP-grad                          | Forside: IP40 auto mode<br>Inne i kabinettet: IP20 manual mode |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                    |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...85 °C                                                    |
| Forurensninggrad                 | 3                                                              |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 30 cm    |
| Pakke 1 Bredde           | 40 cm    |
| Pakke 1 Vekt             | 60 cm    |
| Package 1 Weight         | 7,204 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                               |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                               |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                               |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                           |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|