



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon M171/M172
Produkt eller type komponent	Kommunikasjonsmodul
Konsept	Modbus
Kommunikasjonsport protokoll	Modbus TCP/IP HTTPS FTPS NTP SMTPS SNMP v2 SNMP v3 MQTT over TLS

Komplementær

Strømforbruk i W	8 W
Integrert tilkoblingstype	2 Ethernet TCP/IP 2 x RJ45 parallelt - Ethernet kabel - embedded HTTPS server 1 USB (V2.0) port USB host port type A 1 USB (V2.0) port USB device port type mini-B
Overføringshastighet	10/100/1000 Mbps for tilkobling av Ethernet-nettverk
Fysisk interface	10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T - 10/100/1000 BASE-TX
Minnebeskrivelse	Internal RAM 256 MB Blits 512 MB
Forsyning	External power supply
Lokal varsling	POWER ON: LED (Grønn) USER (programmable): LED (Rød) USER (programmable): LED (gul) USER (programmable): LED (Grønn)
Produktkompatibilitet	Logic controller M172
Overspenningskategori	I
Bredde	110 mm
Høyde	60 mm
Dybde	72 mm
Vekt	0,165 kg

Miljø

Produktsertifikater	cURus[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]
IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-20...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C
Relativ fuktighet	5...95 % ikke-kondenserende
Forurensningsgrad	2
Støtmotstand	1 g for 11 ms

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,000 cm
Pakke 1 Bredde	9,200 cm
Pakke 1 Vekt	13,300 cm
Package 1 Weight	209,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,427 kg

Bærekraftig


Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode


Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions Drawings

Dimension




Mounting Holes Layout




Mounting Positions


Correct Mounting Position





Incorrect Mounting Position



Clearance



Power Supply

24 Vac	24 Vdc
	
(1) Type T fuse 2 A	