



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon M221
Produkt eller type komponent	Analogue output cartridge
Produktkompatibilitet	Modicon M221C

Komplementær

Analog utgangsnummer	2
Analog utgangstype	Strøm: 4...20 mA
Oppløsning analog utgang	12 bits
LSB verdi	3.91 μ A 4...20 mA strøm
Lasttype	Ohmsk
Ohmsk lastimpedans	$\leq$ 500 Ohm
Omformingstid	20 ms
Stabilisation time	40 ms
Feiltoleranse	+/- 1 % av full skala +/- 0.3 % av full skala at 25 °C
Temperature drift	+/- 0.02 %FS/°C
Nøyktighet	+/- 0.4 %FS
Ulinearitet	+/- 0.01 %FS
Cross talk	$\leq$ 1 LSB
Type kabel	Vridde skjermet par kabel
Elektrisk tilkobling	3 x 1.5 mm ² 2 screw terminal blocks med banen 3,81 mm justering for utganger
Maksimal kabelavstand mellom enheter	Vridde skjermet par kabel: <30 m for utgang
Isolasjon	Non-insulated between analogue output and internal logic
Høyde	41 mm
Dybde	15 mm
Bredde	35 mm
Vekt	0,015 kg

Miljø

Immunitet mot mikroavbrytelser	10 ms
--------------------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,56 cm
Pakke 1 Bredde	5,08 cm
Pakke 1 Vekt	6,86 cm
Package 1 Weight	40 g
Enhetstype pakke 2	S02

Antall enheter i pakke 2	75
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,364 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	2400
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	120 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	118 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	JP
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------