



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon M221
Produkt eller type komponent	Serial line cartridge
Produktkompatibilitet	Modicon M221C

Komplementær

Integrert tilkoblingstype	Non isolated serial link - screw terminal block for RS232 Non isolated serial link - screw terminal block for RS485
Overføringshastighet	1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s som standard) 15 m for RS485 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s som standard) 3 m for RS232
Kommunikasjonsport protokoll	Non isolated serial link: Modbus protocol master/slave - RTU/ASCII eller SoMachine-Netverk
Isolasjon	Non-insulated between lines and internal logic
Høyde	41 mm
Dybde	15 mm
Bredde	35 mm
Vekt	0,015 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,569 cm
Pakke 1 Bredde	4,742 cm
Pakke 1 Vekt	6,985 cm
Package 1 Weight	30,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	75
Pakke 2 Høyde	14,4 cm
Pakke 2 Bredde	29,2 cm
Pakke 2 Lengde	39,5 cm
Pakke 2 Vekt	3,32 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	2400
Pakke 3 Høyde	105 cm
Pakke 3 Bredde	120 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	111 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------