



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon M241
Produkt eller type komponent	Analogue output cartridge
Produktkompatibilitet	Modicon M241C

Komplementær

Analog utgangsnummer	2
Analog utgangstype	Strøm: 4...20 mA Voltage: 0...10 V
Oppløsning analog utgang	16 bits
LSB verdi	1 mV 0...10 V voltage 2 µA 4...20 mA strøm
Lasttype	Ohmsk
Ohmsk lastimpedans	<= 500 Ohm strøm >= 2 kOhm voltage
Omformingstid	10 ms + en controller syklus tid
Stabilisation time	10 ms
Feiltoleranse	+/- 0.2 % av full skala at 25 °C
Temperature drift	+/- 0.006 %FS/°C
Nøyktighet	+/- 0.5 %FS
Ulinearitet	+/- 0.05 %FS
Utgang rippel	+/- 20 mV
Cross talk	80 dB
Type kabel	Vridd skjermet par kabel
Elektrisk tilkobling	1 x 1.5 mm ² 1 spring terminal block med banen 3,81 mm justering for utganger og forsyning
Maksimal kabelavstand mellom enheter	Vridd skjermet par kabel: <30 m for inngang
Isolasjon	Between output and internal logic på 500 V DC Non-insulated between outputs
Spenningsgrenser	20,4...28,8 V
Lokal varslings	PWR: 1 LED (Grønn)
Høyde	50 mm
Dybde	21 mm
Bredde	34 mm
Vekt	0,055 kg

Miljø

Immunitet mot mikroavbrytelser	10 ms
--------------------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	3,0 cm
Pakke 1 Vekt	3,5 cm
Package 1 Weight	74,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	2,042 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	432
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	60 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	44 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------