



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon M241
Produkt eller type komponent	Analogue input cartridge
Produktspesifikk applikasjon	Pakking
Produktkompatibilitet	Modicon M241C
Antall analoge innganger	2

Komplementær

Analogue input type	Strøm 4...20 mA Strøm 0...20 mA Voltage 0...10 V
Oppløsning analog inngang	16 bits
LSB verdi	1 mV/voltage 0...10 V 2 μ Astrøm 0...20 mA 2 μ Astrøm 4...20 mA
Sampling varighet	10 ms
Feiltoleranse	+/- 0.2 % av full skala at 25 °C
Temperature drift	+/- 0.006 %FS/°C
Nøyktighet	+/- 0.2 %FS
Ulinearitet	+/- 0.05 %FS
Cross talk	80 dB
Type kabel	Vridd skjermet par kabel
Elektrisk tilkobling	1 x 1.5 mm ² 1 spring terminal block med banen 3,81 mm justering for innganger og forsyning
Maksimal kabelavstand mellom enheter	Vridd skjermet par kabel: <30 m for inngang
Isolasjon	Between input and internal logic på 500 V DC Non-insulated between inputs
Spenningsgrenser	20,4...28,8 V
Lokal varsling	PWR: 1 LED (Grønn)
Høyde	50 mm
Dybde	21 mm
Bredde	34 mm
Vekt	0,055 kg
Tillatt kontinuerlig overlast	40 mA, analog input type: strøm 30 V, analog input type: voltage
Inngangsimpedans	<= 250 Ohm strøm >= 1 MOhm voltage

Miljø

Immunitet mot mikroavbrytelser	10 ms
--------------------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,56 cm
Pakke 1 Bredde	8,38 cm
Pakke 1 Vekt	11,18 cm
Package 1 Weight	0,07 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------