



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys island
Kortnavn utstyr	TPRBC
Produkt eller type komponent	Bus coupler
Kommunikasjonsport protokoll	EtherNet/IP Modbus TCP
Enhetens utseende	Point of connection between a group of starters and an automation controller Management of the complete island up to 20 modules
Mulige funksjoner	Full integration with SoMove/MachineExpert for the programming of the island One single 24V DC power supply for the complete island Two fieldbus ports for communication with an automation controller One service port with an embedded webserver for maintenance
Kompatibilitet	TPRST motor starter TPRSS SIL motor starter TPRPM power module TPRSM SIL interface module TPRVM voltage interface module TPRAN analog IO module TPRDG digital IO module
Integrert tilkoblingstype	2 RJ45, konnektor hull for protokoll Ethernet IP/ Modbus TCP 10/100BASE-T, fieldbus port 1 RJ45, konnektor hull for protokoll Ethernet TCP/ IP, service port 1 micro SD card port
Byttemodus	Half duplex, full duplex, autonegotiation ETHERNET
Kommunikasjonsfunksjoner	Ethernet/IP adapter Modbus TCP server DHCP-klient BOOTP client SNMP client SNTP client Auto MDI / MDX funksjon
Lokal varslng	1 LED grønn/gul med PWR merking for strømforsyningsstatus 1 LED Grønn/rød med MS merking for module status 1 LED Grønn/rød med NS merking for network status 1 LED Grønn/rød med BS merking for internal bus status 1 LED Grønn/rød med SD merking for SD kort tilgang (SD)
[Us] merkespenning	24 V DC
Spenningsgrenser	20,4...28,8 V DC
Merkestrøm	0,125 Maksimum
Beskyttelsestype	Ekstern sikring, 3 A fast sikring for Strømforsyning Reverse polarity protection for Strømforsyning
Effekttap i W	7 W Maksimum

Komplementær

Cybersikkerhet	Achilles certified
Standarder	EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 No 61010-2-201 UL 61010-2-201 EN/IEC 61010-2-201
Produktsertifikater	UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]Achilles: nivå 2
Monteringsmetode	Horisontal og vertikal (35 mm symmetrisk skinne)
Tilkoblingsklemmer	Strømforsyning: flyttbar våren klemme 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² (AWG 14)rigid or flexible
Bredde	50 mm
Høyde	118 mm
Dybde	114 mm
Vekt	0,204 kg

Miljø

Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-10...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...2000 m uten lastreduksjon
IP-grad	IP20
Forurensningsgrad	2
Overflatebeskyttelse	TC
Brannmotstand	960 °C i samsvar med UL 94
Støtmotstand	15 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand	1.5mm topp til topp (f= 3...13 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13...200 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Elektromagnetisk kompatibilitet	Elektrostatisk utlading, nivå 3, 8 kV luft, 6 kV kontakt, conforming to EN/IEC 61000-4-2 Utstrålte RF-felt, nivå 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3 Kommunikasjon: raske transienter immunitet test, nivå 3, 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4 Strømforsyning: raske transienter immunitet test, nivå 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4 Kommunikasjon: surge immunitet test (felles modul), nivå 3, 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Strømforsyning: surge immunitet test (felles modul), nivå 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 cm
Pakke 1 Bredde	13,500 cm
Pakke 1 Vekt	15,500 cm
Package 1 Weight	279,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,230 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------