



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	FDM121
Produkt eller type komponent	Display modul
Tilbehør / separat del kategori	Skjerm og signalutstyr
Kompatibel med	Masterpact MTZ Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R
Produktnavn	Enerlin'X FDM
Modulfunksjon	Fjernkontroll Vis nettverks Måling Displayet alarm

Komplementær

Kontrolltype	Fjernkontroll
Monteringsmetode	Innfelt montering
Montering	Overflatemontering med kit Door cut-out
Skjermtype	LCD skjerm med hvit bakgrunnsbelysning
Skjermoppløsning	128 x 128 pixler
Visningsvinkelen horisontalt x vertikal	60 x 30°
[Us] merkespenning	24 V DC - 20...10 %
Strømforbruk	21 mA
Standarder	CE CSA UL
Høyde	96 mm
Bredde	96 mm
Dybde	33,6 mm
Tilbehørskategori	Reservedel for ComPact NS630b...1600 Reservedel for ComPact NS1600b...3200

Miljø

IP-grad	IP53 forside:
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,803 cm
Pakke 1 Bredde	10,275 cm
Pakke 1 Vekt	10,375 cm

Package 1 Weight	244,5 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	34
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	8967 g
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	816
Pakke 3 Høyde	95 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	224208 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------