

VCF4GE

Fra 12 til 175A. Både til bunn- og frontmontasje. Standard 3-polet, men kompletteres lett med ekstra hovedpol, hjelpekont., nulleleder- eller jordklemme



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys VARIO
Kortnavn utstyr	VCF
Produkt eller type komponent	Enclosed emergency stop switch disconnecter
Prestasjonsnivå	Høy ytelse
Antall poler	3P
Kontrolltype	Dreihåndtak
Farge på grep	Rød
Farge på frontplate til grep	Gul
Dreihåndtaket låste	1 til 3 hengelåser 4...8 mm

Komplementær

Merking	0 - 1
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current	63 A
[Ie] nominell driftsstrøm	57 A (AC-23A) på 400V
Nominell forbrukt effekt drift W	30 KW på 400V (AC-23) 22 kW på 400V (AC-3)
Intermitterende driftsklasse	30
Making capacity (I rms)	800 A på 400V AC-21A 800 A på 400V AC-22A 800 A på 400V AC-23A
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	2,1 kA på 400V på Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current	960 A på 400V 1 s
Betinget merke kortslutningsstrøm	10 KA på 400V - tilhørende sikring 80 A aM 10 kA på 400V - tilhørende sikring 80 A gG
Bryteevne	640 A på 400V (AC-21A) 640 A på 400V (AC-22A) 640 A på 400V (AC-23A)
Mekanisk levetid	30000 sykluser
Elektrisk levetid	30000 Sykluser AC-21 30000 sykluser DC-1...5
Miljøegenskaper	Standard miljø
Egnet for isolasjon	Ja
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling kabel 16 mm ² - kabel stivhet: Fleksibel - med endehylse Skrutilkobling kabel 25 mm ² - kabel stivhet: Solid
Tiltrekningsmoment	4 N.m - på skrutilkobling
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Høyde	180 mm
Bredde	157 mm
Dybde	152 mm
Vekt	0,93 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-4-1 IEC 60204
Overflatebeskyttelse	TC
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
Mekanisk robusthet	Vibrasjoner 10...150 Hz (1 gn) i samsvar med IEC 60068-2-6 Støt 11 ms (30 Gn) i samsvar med IEC 60068-2-27
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,800 cm
Pakke 1 Bredde	18,600 cm
Pakke 1 Vekt	19,600 cm
Package 1 Weight	923,000 g
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	32
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	43,210 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------