



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Multimode fiber adapter
Tilgjengelig utstyr	Uten skruer
Farge	Beige
Forpakning	Pose
Antall pr. sett	1

Komplementær

Minimum number of matings	200 sykluser
Fiber diameter	50/125 µm
Fiber ytelse	OM3 OM4
Type konnektor	LC duplex rect
Materiale	Kompositt: ferrule
Festemethode	Skruer Med klips
Bredde	22 mm
Høyde	9,3 mm
Lengde	25 mm
Targeted region	Europe

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...85 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
Standarder	LC adapter: TIA/EIA-604-10 A LC adapter: IEC 61754-20 Ed.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,0 cm
Pakke 1 Bredde	10,0 cm
Pakke 1 Vekt	12,0 cm
Package 1 Weight	5,0 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	150
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,056 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------