



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Singlemode fiber adapter
Farge	Blå
Forpakning	Pose
Antall pr. sett	1

Komplementær

Minimum number of matings	200 sykluser
Fiber diameter	9/125 µm
Fiber ytelse	OS1 OS2
Type konnektor	LC duplex sq
Materiale	Zirconia: ferrule
Festemetode	Med klips
Bredde	13 mm
Høyde	15,3 mm
Lengde	25 mm
Targeted region	Asia Pacific. Europe

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...85 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
Standarder	LC adapter: TIA/EIA-604-10 A LC adapter: IEC 61754-20 Ed.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,4 cm
Pakke 1 Vekt	14,0 cm
Package 1 Weight	6,0 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	150
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,068 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------