




Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Copper cable
Kabelpakke	Boks av 305 m
Fargetone	Grønn
Type skjerming	U/UTP

Komplementær

Type kabel	4 pair cables
Kommunikasjonsnettverk kategori	5e
Remote powering	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
Type nettverk	1000BASE-T
Minimum return loss	20,1 dB 100 MHz
Demping	Guaranteed: 22 dB @ 100 MHz
Effektsummert NEXT	Garantert: 32,3 dB på 100 MHz
Fjern-ende krysstaleavstand (ACR-F)	Garantert: 24 dB på 100 MHz
Effektsummert fjern-ende-krysstaleavstand (PS ACR-F)	21 dB 100 MHz
Nær-ende-krysstaletap	Garantert: 35,3 dB på 100 MHz
Inngangsimpedans	100 Ohm
Transersalt konverteringstap	$\geq 40 - 10 \times \log(f)$ dB fra 1... 100 MHz i samsvar med IEC 61156-5, ed. 2.1
Maximum loop resistance	183,8 Ohm per 1000 m
Segregasjonsklasse	B klasse i samsvar med EN 50174-2
Maximum resistance unbalance	2 %
Trekraft	110 N
Bøyeradius	Minimum bøyeradius under installasjon: 8 x total diameter Minimum bøyeradius etter installasjon: 4 x total diameter
Materiale	Fast rent kobber: leder PE (polyethylene): isolasjon på ledere PE (polyethylene): kappe
Euroklasse nivå	Dca s2 d1 a1
NVP-verdi (nominell hastighet)	68 %
Linear conductor resistance	91,9 mΩ/m
Awg måler	AWG 24
Brennverdi	391 MJ/km
Yttre diameter kabel	4,9 mm
Kabel vekt	30,9 kg / 1 km

Miljø

Omgivende lufttemperatur for installasjon	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Direktiver	2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 305/2011/EU - construction product regulation
Flammehemmende	LSZH
Standarder	Ytelse: ISO/IEC 11801:ed. 3 Ytelse: EN 50173-1 Ytelse: EN 50174-1 Ytelse: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Ytelse: IEC 61156-5:ed. 2.1 Ytelse: EN 50288-3-1 Installasjons standarder: ISO/IEC 14763-2 Installasjons standarder: EN 50174-2 Flammespredende karakteristikk: IEC 60332-1 IEC 60754-1 Surhet av forbrenningsgasser: IEC 60754-2 Røykutvikling: IEC 61034

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	23,000 cm
Pakke 1 Bredde	36,000 cm
Pakke 1 Vekt	36,000 cm
Package 1 Weight	9,730 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	135,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	292,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------