




### Teknisk informasjon

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Serie       | Actassi               |
| Product     | Fiberkabel singelmode |
| Applikasjon | Kommunikasjon         |
| Kabelpakke  | Trommel av 2100 m     |

### Komplementær

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Maximum attenuation           | 0,22 DB på 1550 nm<br>0,35 DB på 1310 nm<br>0,25 dB på 1625 nm      |
| Fiber ytelse                  | OS2 9/125 µm                                                        |
| Type optisk fiber             | Loose tube diameter: 250 µm                                         |
| Type kabel                    | Non armoured                                                        |
| Antall optiske fibre          | 6                                                                   |
| Polarisasjonsmodus-dispersjon | 0.2 ps/km <sup>0.5</sup> fiber<br>0.08 ps/km <sup>0.5</sup> link    |
| Kromatisk dispersjon          | 0,086 på 1310 nm                                                    |
| Bøyeradius                    | 10 x overall diameter long term<br>20 x overall diameter short term |
| Trekraft                      | 1500 N                                                              |
| Støtmotstand                  | 15000 N/m                                                           |
| Brytningsindeks gruppe        | 1,464 på 1310 nm<br>1,4645 på 1550 nm                               |
| Colour                        | Ekstern kappe: grønn, RAL 6016                                      |
| Installasjonstype             | Innendørs/utendørs                                                  |
| Installasjonssystem           | Kabelkanal                                                          |
| Brennverdi                    | 0,542 MJ                                                            |
| Diameter                      | 6 mm                                                                |
| Kabel vekt                    | 40 kg / 1000 m                                                      |
| Targeted region               | Europe                                                              |

### Miljø

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur for drift            | -20...60 °C  |
| Omgivende lufttemperatur for installasjon | -5...50 °C   |
| Omgivelsestemperatur for lagring          | -40...70 °C  |
| Euroklasse nivå                           | Dca s2 d2 a2 |
| Flammehemmende                            | LSZH         |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljødata | Gnager hemmende: glasstråd<br>Vannavstøtende (lengderetning ): gele<br>Vannavstøtende (lengderetning ): kjerne med svellemiddel<br>UV-bestendig:                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Standard  | Kabelspesifikasjon i samsvar med IEC 60794-2<br>Kabel testprosedyre i samsvar med IEC 60794-1-2<br>Fargekode på fiber i samsvar med TIA/EIA-598-A<br>Ytelse på fiber i samsvar med IEC 60793-2-50 Type B1.3<br>Ytelse på fiber i samsvar med ITU G.652.D<br>Flammhemmende i samsvar med IEC 60332-1<br>I samsvar med IEC 60754-2<br>I samsvar med ISO/IEC 11801<br>I samsvar med EN 50399<br>I samsvar med EN 50173-1 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 49,0 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 75,0 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 75,0 cm |
| Package 1 Weight         | 79,0 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                              |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                             |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                             |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                             |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>       |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                         |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>         |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                            |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | SK |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|