



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Product	19" strømlest
Tilgjengelig utstyr	2 quick fix hurtigfester
Colour	Mørkegrå (RAL 7016)
Additional features	Etiketter for merking

Komplementær

Operational voltage	250 V AC, 16 A, 3680 W
Number of socket outlets	9 Tysk uttak, 2P + J i følge i samsvar med DIN 49440
Rack unit	1U
Merking	CE
Materiale	PA6 GF30: plastdeler Anodisert aluminium
Dybde	47 mm
Høyde	45 mm
Bredde	490 mm
Weight	0,9 kg
Targeted region	Europe

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C
Standarder	DIN 49440 IEC 60884-1 IEC 60297

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,500 cm
Pakke 1 Bredde	16,000 cm
Pakke 1 Vekt	52,000 cm
Package 1 Weight	1,187 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	11
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	13,495 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------