

Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Product	19" strømlest
Equipment level	Earth leakage protection Med effektbryter
Tilgjengelig utstyr	2 quick fix hurtigfester
Colour	Mørkegrå (RAL 7016)
Additional features	Etiketter for merking

Komplementær

Operational voltage	250 V AC, 16 A, 3680 W
Jordlekkasje strøm	16 mA, 250 V 30 ms
Number of socket outlets	6 Tysk uttak, 2P + J i følge i samsvar med DIN 49440
Rack unit	1U
Merking	CE
Materiale	PA6 GF30: plastdeler Anodisert aluminium
Dybde	86 mm
Høyde	45 mm
Bredde	490 mm
Weight	1,1 kg
Targeted region	Europe

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C
Standarder	DIN 49440 IEC 60884-1 IEC 60297

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,5 cm
Pakke 1 Bredde	17 cm
Pakke 1 Vekt	52 cm
Package 1 Weight	1,38 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	11
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	15,975 kg

Bærekraftig

Emballasje med resirkulert papp	Ja
REACH fri for SVHC	Ja
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Sirkularitetsprofil	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------