



Teknisk informasjon

Range	Actassi
Product	19" hylle
Tilgjengelig utstyr	2 quick fix hurtigfester
Rack unit	1U

Komplementær

Maximum load	15 kg
Materiale	1,2 mm DC01
Colour	Mørkegrå
Bredde	490 mm
Høyde	45 mm
Dybde	250 mm

Miljø

Standarder	NF C 20-150 IEC 60297
Temperature range	-10...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,400 cm
Pakke 1 Bredde	34,800 cm
Pakke 1 Vekt	54,400 cm
Package 1 Weight	1,471 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,172 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	42,864 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------