



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Product	19" patchguide
Colour	Lys grå (RAL 7035) Mørkegrå (RAL 7016)
Inkludert utstyr	2 quick fix hurtigfester 4 bøyler som kan åpnes

Komplementær

Rack unit	2U
Materiale	Metallplate: DC01 1,2 mm Plastdeler: PA66 GF20 Plastdeler: PC
Bredde	484 Mm 0,48 m
Høyde	0,09 M 89 mm
Dybde	100 Mm 0,10 m
Vekt	0,70 Kg 0,7 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C -10...55 °C
Standarder	IEC 60297 NF C 20-150

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,0 cm
Pakke 1 Bredde	11,0 cm
Pakke 1 Vekt	51,5 cm
Package 1 Weight	849,0 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,467 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------