



Teknisk informasjon

Range	Actassi
Product	Vertikal ring
Product destination	Rack 600 mm bredde
Additional features	Kan åpnes

Komplementær

Number of rack unit	1U
Maximum capacity	48
Materiale	Metallplate: DC01 1,2 mm Stropp: borrelås
Colour	Mørkegrå (RAL 7016)
Bredde	0,30 M 30 mm
Høyde	0,40 M 40 mm
Dybde	0,40 M 40 mm

Miljø

Temperature range	-10...55 °C -10...55 °C
-------------------	----------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	64 g
Forpakning 1 høyde	4,6 cm
Forpakning 1 bredde	10,3 cm
Forpakning 1 lengde	14 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	80
Forpakning 2 vekt	5,953 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------