



Teknisk informasjon

Range	Actassi
Product	Vertikal ring
Product destination	Rack 800 mm bredde
Additional features	Kan åpnes

Komplementær

Antall rack-enhet	1U
Maximum capacity	48
Materiale	Metallplate: DC01 1,2 mm Plastdeler: PA66 GF20 Plastdeler: PC
Colour	Mørkegrå (RAL 7016) Lys grå (RAL 7035)
Bredde	0,11 M 110 mm
Høyde	0,40 M 40 mm
Dybde	100 Mm 0,10 m

Miljø

Temperature range	-10...55 °C -10...55 °C
-------------------	----------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,700 cm
Pakke 1 Bredde	11,000 cm
Pakke 1 Vekt	14,000 cm
Package 1 Weight	107,600 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	80
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,434 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------