



Teknisk informasjon

Produktspekter	Actassi
Produkt eller type komponent	Stativskinner 19"
Applikasjon	Rammeprofil
Number of units 19" - Height	4U - 350 mm
Installation mode	Montert på kabelstige Montert på kabelrenne Rammeprofil
Applications	For å montere 19" utstyr
Kapslingstype	Åpen ramme
Colour	Profiler: svart

Komplementær

Sammensetning	2 x 19" stendere
Load rating	15 kg statisk
Support equipment	2 x 19" stativskinner (vertikal) 4 x montasjebrakett (vinklet) 4 x bolter og muttere 4 x selv-klebende strips 2 x kabelguide 1 x merkeholder
Materiale	Stål
Type overflate	Epoxy-polyester pulver
Bredde	500 mm
Dybde	160 mm

Miljø

Standarder	EIA-310D IEC 60297-3-100
------------	-----------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,000 cm
Pakke 1 Bredde	26,000 cm
Pakke 1 Vekt	54,000 kg
Package 1 Weight	2,802 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	11,695 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	48
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm

Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	140,340 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------