



Teknisk informasjon

Range	Actassi
Product	Patchkabel
Farge	Patchkabel: grå
Antall pr. sett	1
Type skjerming	U/UTP
Provided component	Grå farget clips Grønn farget clips Rød farget clips

Komplementær

Kompatibilitet	Farget clips Rød Farget clips grønn Farget clips Gul Farget clips Blå
Length (customizable value in configurator)	0...1 m
Type nettverk	10GBASE-T
Tilkoblingstype	RJ45
Kommunikasjonsnettverk kattegori	6 _A
Overføringsfrekvens	550 MHz
AWG måler	AWG 24
Inngangsimpedans	100 Ohm
Materiale	Fast rent kobber: leder PE (polyethylene): isolasjon på ledere
Targeted region	Asia Pacific. Europe

Miljø

Omgivende lufttemperatur for installasjon	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Temperaturbestandighet	60 °C
Flammehekkende	LSZH
Produktsertifikater	Delta
Standarder	ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 EIA/TIA-568-C.2 IEC 61935-2 EN 50173 Ed.3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2 cm
Pakke 1 Bredde	18 cm
Pakke 1 Vekt	20 cm
Package 1 Weight	47 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------