



### Teknisk informasjon

|                                   |                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                    | Altivar                                                                                                    |
| Tilbehør / type del               | Remote terminal                                                                                            |
| Tilbehør / separat del kategori   | Skjerm og signalutstyr                                                                                     |
| Tilbehør / separat del betegnelse | Frekvensomformer                                                                                           |
| Serie kompatibilitet              | Easy Altivar 310<br>Altivar 312 Solar<br>Altivar 32<br>Altivar 312<br>Altivar Machine ATV320<br>Altivar 12 |
| IP-grad                           | IP65                                                                                                       |

### Komplementær

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Montasjeplassering | Skapdør  |
| Vekt               | 0,275 kg |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhets type pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 7,200 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 17,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 23,000 cm |
| Package 1 Weight         | 188,000 g |
| Enhets type pakke 2      | P06       |
| Antall enheter i pakke 2 | 56        |
| Pakke 2 Høyde            | 75,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 60,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 80,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 24,088 kg |

### Bærekraftig

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                              |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ID |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|