



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340
Tilbehør / separat del kategori	Display og signalutstyr
Tilbehør / type del	Display terminal
Tilbehør / separat del betegnelse	Frekvensomformer
Produktspesifikk applikasjon	To control, adjust and configure the drive To save and download configurations To display the current values
IP-grad	IP65

Komplementær

Språk	Spansk Rumensk Tyrkisk Polsk Svensk Estisk Bulgarsk Engelsk Russian Greek Dansk Ungarsk Chinese Norsk Litauisk Fransk Brasiliansk Tysk Koreansk Portuguese Finnish Tsjekkisk Slovakisk Taivanesisk Dutch Italiensk Ukrainsk
Sanntidsklokke	Innebygd
Batteristørrelse	CR2032
Batterilevetid	10 år
Displaytype	Baklyst LCD skjerm hvit og rød
Meldingskapasitet	8 rader
Pixel oppløsning	240 x 160
Vekt	0,2 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-15...50 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,7 cm
Pakke 1 Bredde	13,7 cm
Pakke 1 Vekt	18,6 cm
Package 1 Weight	264,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,069 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	45,0 cm
Pakke 3 Bredde	60,0 cm
Pakke 3 Lengde	80,0 cm
Pakke 3 Vekt	32,776 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------